




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



| | |
|------------------------|---|
| الاسم | أحدث التكنولوجيا الثلاثية جهاز استشعار الحركة الميكروويف |
| النموذج | EB-173 |
| القياس | 130 * 63 * 45 (مم) |
| التيار الكهربائي | 9 ~ 16 مللي أمبير |
| تيار التشغيل | 30 ma |
| زاوية التغطية | 110 ° |
| درجة الحرارة التشغيلية | --20 °C ~ 50 °C |
| الوقت التشغيلي | 0.2 ~ 7 ثوانٍ |
| المدى | 2.2 m |
| درجة الحرارة التخزينية | -25 °C ~ 65 °C |
| الوزن | |
| ملاحظات | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. |



□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□

| | | |
|--|--|--|
| <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> | <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> | <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> |
| <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> | <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> | <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> |
| <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> | <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> | <div><p>SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD</p><p>FC CE https://eis.en.alibaba.com</p></div> |

□□□□□□ □□



□□□□



□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair





| | |
|-----------------------|--|
| Trade terms: | EXW |
| Payment terms: | T/T, Western union, Paypal etc |
| Delivery time: | Normal order within 7 days, bulk order 10-15days |
| Packing: | Neutral paper box and paper carton |
| Shipping: | Express company or by sea, by air or appointed by buyer |

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

هل يمكنني الحصول علي عينه من الطلبات ؟

نعم ، نحن علي استعداد لتقديم عينه من أجل المحاكمة لك لاختبار الجودة. العينات المختلطة مقبولة:

س: ما هي المهلة الزمنية ؟

احتياجات العينة 1-3 أيام العمل ، يحتاج وقت الإنتاج الضخم إلى 10-15 يوم عمل لأجل اقل من 500 جهاز كمبيوتر:

س: هل لديك اي الحد الأقصى ؟

اكسث [موف] 100 [ب] تحت صندوق فارغه:

س: كيف يمكنك شحن البضائع وكم من الوقت يستغرق الوصول ؟

سيتم إرسال العينة اليك بواسطة خدمه الشحن الاختياري (السعاة والهواء والبحر). وقت التسليم يعتمد علي خدمه: الشحن.

كيف سنمضي في الأمر إذا كان لدي شعار للطباعة ؟

أولا ، سنقوم باعداد عمل فني للتاكيد المرئي. إذا كان اللون والموقف علي حق ، فاننا قم بأخذ العينات أولا من: مصنع طباعه الحرير والنقط صوره لتاكيدك الثاني قبل إنتاج جماعي.

هل يعمل فريق الإنذار مع اي جهاز استشعار ؟ q:

يمكن لفريق الإنذار العمل مع جميع أجهزه الكشف السلكية الجافة الاتصال وكاشف لاسلكي ، بما في ذلك جميع: تقريبا

.أو مجساتنا لاسلكيه EV1527 من أجهزه الاستشعار لاسلكيه من الشركات المصنعة الصينية. ترميز لاسلكيه وفك