




| Parameter                        |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pangalan ng Produkto</b>      | Wired 9 ~ 16V DC Sensitive Vibration Motion Detector na ginagamit para sa Bank / Home Security |
| <b>Modelo</b>                    | EB-189                                                                                         |
| <b>Sukat</b>                     | 85 * 26 * 25mm                                                                                 |
| <b>Paggawa boltahe</b>           | 9 ~ 16V DC                                                                                     |
| <b>Kasalukuyang</b>              | 11mA (Sa ilalim ng 12V DC power supply)                                                        |
| <b>Makipag-ugnay sa alarm</b>    | 0.1A, 24V, NC                                                                                  |
| <b>Magtanggap ng contact</b>     | 0.1A, 24V, NC                                                                                  |
| <b>Ang paraan ng pag-install</b> | ibabaw-mount                                                                                   |
| <b>Oras ng alarm</b>             | 2.2s min                                                                                       |
| <b>Paggawa temperatura</b>       | -10 °C ~ 50 °C                                                                                 |
| <b>Imbakan temperatura</b>       | -25 °C ~ 65 °C                                                                                 |
| <b>Kulay</b>                     | White                                                                                          |
| <b>Timbang</b>                   | 0.1kg                                                                                          |

### Mga Tampok

Ang EB-189 digital vibratory detector ay gumagamit ng internasyonal na advanced na mga sangkap ng photoelectric sensor na may teknolohiya sa pagpoproseso ng CPU upang matiyak ang mahigpit na pagsubaybay para sa protektadong coverage. adjustable sensitivity tiktik upang maayos ang balanse ng punto. Ito ay naaangkop sa awtomatikong teller machine (ATM) at wall at Glass at strongbox atbp at maiwasan ang anumang pagkilos ng kumatok at pagkasira.

## Anong mga tampok ng Wired 9 ~ 16V DC Sensitive Vibration Motion Detector na ginagamit para sa Bank / Home Security EB-189?



1.Wired ultrasonic vibrate motion detector

2.Prevent any action of knock and destruction for wall, glassm etc

3.Acoustic induction method


4.1.5~3.5m detection range

5.2 years warranty , welcome OEM


### ANO ANG EB-189 TINGNAN KATULAD?



## PAANO GAMITIN ANG ITO?



*Where to use :*



## PAANO TUNGKOL SA IBANG PILIPINAS?



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**PAANO TUNGKOL SA ATING COMPANY?**



## CUSTOMER



## PAG-IBIG

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

# CERTIFICATE



# PAANO KATULAD?





|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>                                                     |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

## FAQ

Q: Maaari ba akong magkaroon ng sample order?

A: Oo, handa kaming mag-alok ng sample sample order sa iyo para sa kalidad ng pagsubok. Ang mga halo-halong sample ay katanggap-tanggap.

Q: Ano ang lead time?

A: Ang sample ay nangangailangan ng 1-3 araw ng trabaho, ang oras ng mass production ay nangangailangan ng 10-15 araw ng trabaho.

Q: Ano ang iyong MOQ?

A: Walang limitasyon sa MOQ, mas maraming dami ang mas maraming diskwento.

Q: Paano mo ipapadala ang mga kalakal at kung gaano katagal dumating ito?

A: Ang sample ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng opsyonal na serbisyo sa pagpapadala (courier, air, at dagat), o itinalaga ng mamimili, 7-15 araw.

Q: Paano namin magpapatuloy ang order kung mayroon akong logo upang i-print?

A: Una, maghahanda kami ng likhang sining para sa visual na kumpirmasyon. Kung ang kulay at posisyon ay tama, gagawin muna namin ang sampling mula sa pabrika ng sutla sa pag-print at kumuha ng litrato para sa iyong pangalawang



kumpirmasyon bago ang produksyon ng masa.