

# NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



**SMQT**

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

## Especificação

<b>Nome do produto</b>	Assaltante sistema de alarme com fio de teto montado PIR detector de movimento infravermelho
<b>Modelo</b>	EB-183S
<b>Tamanho</b>	85 ø * 40 (milímetro)
<b>Tensão de funcionamento</b>	c.c. 12V
<b>Corrente de trabalho</b>	Max 62MA
<b>Detectando o ângulo</b>	360 °
<b>Temperatura de trabalho</b>	-20 °C ~ 50 °C
<b>Detectando a velocidade</b>	0.2 ~ 7m/seg
<b>Instale a altura</b>	2.2 ~ 3.6 m
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-25 °C ~ 65 °C
<b>Sensibilidade</b>	Ajustável
<b>Característica do PIR</b>	Tipo de sensro infravermelho: sensor do PIR dos elementos duplos Auto compensação de temperatura: compensação NIC Detectando a distância: 10m Detectando o ângulo: 360°
<b>Indicador de alarme</b>	Luz LED vermelha (fechar se precisar)
<b>Saída de alarme</b>	NC, 28V DC, 0.15 a
<b>Anti-Tamper switch</b>	NC, 28V DC, 0.15 a
<b>Umidade de funcionamento</b>	95%
<b>Cor</b>	Branco
<b>Peso</b>	0.1 quilogramas

## **Características:**

1. Este detetor infravermelho passivo, com projeto de fluxo perfeito, sensor infravermelho adotado dos elementos duplos, tecnologia de processamento digital.

**Quais as características de atacado de boa qualidade sistema de alarme de assaltante tecto com fio montado PIR detetor movimento EB-183S?**



1. Ceiling mounted PIR motion detector

2. DC 12V Power supply

3. 10m detecting distance


4. Installation height 2.2~3.6m

5. 2 years warranty , welcome OEM

## Qual é o olhar EB-183S como?



## EB-183S's pacote padrão




## Como usar o EB-183S?












**Detecting zone:**





**This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.**

# Que tal outra escolha?

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

# E a nossa companhia?



# Cliente



# Exposição

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

# Certificado



# Como COOPERATION?



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



## Perguntas Frequentes

: Eu tenho uma ordem de amostra?

:, nós somos dispostos oferecer a ordem experimental da amostra a você para o teste da qualidade. Amostras mistas areacceptable.

: é o tempo de liderança?

A:sample precisa 1-3 dias úteis, tempo de produção em massa precisa de 10-15 dias úteis.

: é o seu MOQ?

A:no limite MOQ, quanto mais quantidade mais descontos.

: você envia os bens e quanto tempo demora a chegar?

A amostra será enviada a você por serviço de transporte opcional (couriers, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

: vamos proceder a ordem se eu tiver o logotipo para imprimir?

A:firstly, vamos preparar o trabalho artístico para confirmação visual. Se a cor e a posição estão certas, nós faríamos a amostragem firstly da fábrica da cópia de seda e tomamos o retrato para seu segunda confirmação antes da produção em massa.