

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



<https://eis.en.alibaba.com/>


search

— 1174 INTERNATIONAL TAXES —

Nome do Produto	LED 8 com fio 16 sem fio PSTN e caixa de painel de alarme GSM, alarme para casa
Modelo	EB-852
Dimensão da caixa metálica	256×236×69 (mm)
Tamanho do teclado	159mm × 138mm × 33mm
Fonte de energia	220V AC ± 10% / 50Hz
Corrente estática	≤50mA (quando não está carregando)
Corrente de alarme	≤200mA
Potência de saída	12v ~ 15vDC / ≤1.5A
Saída de sirene	12v ≤400mA
Frequência GSM	850/900/1800 / 1900Mhz
Zonas com fio e sem fio	16 zonas sem fio e 8 zonas com fio
Distância entre Metalcase e teclado com fio	≤ 30m
Temperatura de trabalho	-10℃~ + 70 ℃
Humidido de trabalho	& lt; 97%

Frequência sem fio do sistema	315Mhz / 433Mhz (chip de codificação 2262) (opcional)
Formato de comunicação	ADMCO4 + 2, CID
Tempo de gravação	10 ~ 20s
Material	Caixa de aço e teclado ABS
Entrada de alarme com fio	NO / NC

Quais recursos do nosso painel de alarme gsm?




1. Comunicação digital de alta velocidade, compatível ADEMCO4 + 2, protocolo de comunicação digital CID; Enviar sinal de alarme para o centro de alarme.

2. GSM, telefone fixo, SMS, modo de transmissão de alarme múltiplo GPRS.
3. Custom modificar o conteúdo do alarme da mensagem de alarme.
4. GSM, rede telefônica fixa para discagem, você pode personalizar qual rede prioritária.
5. Diferentes configurações programáveis, como sons de alarme, tipos de zona, gravação, monitoramento, controle remoto, número de telefone, verificação de linha de telefone e etc.
6. 1 senhas primárias de 6 bits do grupo, senhas de configuração subsidiária de 15 grupos estão disponíveis para melhorar a segurança.
7. Podem ser definidos 6 grupos de números de telefone e 3 grupos de números de telefone do centro de alarme.
8. 9 modos ARM: proteção por SMS, ARM de saída, ARM de fronteira, ARM de zona única, ARM de atraso, ARM remoto, compacte ARM, ARM remoto e ARM de tempo predefinido.
9. A marcação de alarme está em prioridade.
10. Função "Watch dog", para evitar o sistema.

TIRO IN-KIND



APLICAÇÃO



MOSTRUÁRIO

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. A codificação e decodificação sem fio é EV1527 ou nossos sensores sem fio.